

导正销

—规格指定型—

压料销 / 压料销盖板



RoHS 10

杆径 D±公差

材质 硬度

RTP

相当於SKD11 60~63HRC

○部详图

A	f	Cmin.
20°	2.624	5
30°	3.950	6
45°	5.967	8

Ⓢ为R30加工前的尺寸 Ⓣ为计算值。B尺寸在加工上应为B≥S+Cmin. A附件 MS6-25

RoHS 10

RTPE (经济型)

相当於SKD11 60~63HRC

Ⓢ为R30加工前的尺寸 Ⓣ为计算值。B尺寸在加工上应为B≥S+Cmin. A附件 MS6-25

H	Catalog No.		指定单位1mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位1mm	A
	Type	D	L	min. P max.	B	S	
13	RTP	10	70~150	6.00~9.99	20~50	10~50 S ≤ B - Cmin.	20
16		13	70~200	6.00~12.99	20~100		30
19		16		8.00~15.99			45
23		20		11.00~19.99			
28		25		16.00~24.99			
35		32		18.00~31.99			

H	Catalog No.		指定单位1mm	指定单位0.01mm	指定单位1mm	指定单位1mm
	Type	D	L	min. P max.	B	S
13	RTPE	10	70~150	6.00~9.99	10~50	8~45 S ≤ B - 2
16		13		6.00~12.99		
19		16		8.00~15.99		
23		20		11.00~19.99		
28		25		16.00~24.99		
35		32		18.00~31.99		

Order 订货范例: Catalog No. - L - P - B - S - A

RTP 20 - 140 - P15.20 - B43 - S20 - A30

RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20

Delivery 交货期: 3 天发货

Ⓣ上海·广州发货

Ⓣ数量 ≥ 101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工: Catalog No. - L - P - B - S - A - (HC·TC·LKC...etc)

RTP 20 - 140 - P15.20 - B43 - S20 - A30 - HC22.0

RTPE 20 - 150 - P15.20 - B43 - S20 - HC22.0

Alterations	Code	Spec.	Alterations	Code	Spec.
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘直径 D ≤ HC < H 指定单位0.1mm	全长	LKC	变更全长公差 L ± 0.5 ⇒ L ± 0.05 使用LKC时, L尺寸的指定单位可为0.1mm 无法保证前端R形。
	TC	变更凸缘厚度 2 ≤ TC < 5 指定单位0.1mm	杆部	NDC	无导入部 ℓ ≥ 3 ⇒ ℓ = 0
	KC	凸缘部单面止回加工	其他	TPC	变更定位销 将附件MS6-25变更为MSP6-25 (带拉拔螺纹型)。

RoHS 10

■压料销

POP (普通型)

HPOP (高频淬火型)

前端形状按 下图选择

Type	材质	硬度
POP	S45C	20~25HRC
HPOP	S45C	50HRC~(高频淬火)

前端加工形状

N(无前端加工)

R(R加工)

U(带聚氨酯螺帽)

D	M	ℓ	t	d	A	B	E
8	3	5	3	7.5	5.5	2.5	6
10	4	6	3	9.5	7	3	7
13	5	7	4	12.5	8.5	4	9
16	6	8	4	15	10	5	10
20	8	10	5	19	13	6	13
25	10	12	5	24	16	8	15

Ⓣ聚氨酯螺帽与螺栓用LOCTITE 粘接在一起。

螺栓 材质 SCM435 ※强度分类 10.9

Ⓢ表面处理 光泽镀锌

Ⓣ聚氨酯 肖氏A90(黑色)

H	T	Catalog No.		L
		Type	前端加工	
18	8	POP HPOP (高频淬火型)	N R U	8
25				10
28				13
30				16
35				20
40				25

Order 订货范例: Catalog No. - L

POP R 16 - 100

Delivery 交货期: 7 天发货

Ⓣ上海·广州发货

Ⓣ数量 ≥ 101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工: Catalog No. - (L) (LC)

POP R 16 - LC114

Alteration	Code	Spec.
变更全长 Lmin. < LC < Lmax. 指定单位1mm	LC	

RoHS 10

■压料销

DHPA

Catalog No.		L
Type	D	
DHPA	20	120
	26	220

■压料销盖板

RoHS 10

DHPF100

材质 S45C 硬度 55HRC~(高频淬火)

材质 SS400

Catalog No.		L
Type	D	
DHPA	20	120
	DHPF 100	

Order 订货范例: Catalog No. - L

DHPA 20 - 120

DHPF 100

Delivery 交货期: 9 天发货

Ⓣ上海·广州发货

Ⓣ数量 ≥ 101时, 请另询交货期。