



■材料顶料器 RoHS 10 **SRL**

① 材质 SUJ2 **硬度** 55~58HRC
 ② 材质 SUJ2 **硬度** 55~58HRC
 ③ LB12-50 2个
 ④ 材质 SS400
 ⑤ 材质 SS400
 ⑥ CB6-15 4个
 ⑦ S=10...SWF20-45 2个
 S=20...SWR21-65 2个
 ⑧ 含填充剂的PTFE树脂

① 辊
 ② 辊轴
 ③ 内六角螺栓
 ④ 保持块
 ⑤ 衬垫
 ⑥ 内六角螺栓
 ⑦ 螺旋弹簧
 ⑧ 自润滑衬套

D	H	F	(L)	N(kgf) min.	N(kgf) max.	Catalog No.	
						Type	S
60	75	12	90	165{16.8}	439{44.8}	SRL	10
80	95	22	120	108{11.0}	469{47.8}		20

Order 订货范例 **Catalog No. SRL 20**

Delivery 交货期 **库存品**

●负载(kgf)=负载N×0.101972

●隔日上海·广州发货 **P.41** (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ●数量≥51时, 请另询交货期。

■送料托架组件 RoHS 10

合金钢辊型 **ZORWMS ZORWHS**
 树脂辊型 **ZORWMP ZORWHP**

① 材质 65Mn
 ② 材质 S45C
 ③ G型环
 ④ 合金钢辊型
 材质 S45C **硬度** 45HRC~
 树脂辊型
 材质 外侧树脂 内侧S45C
 附件 CB8-20 2个

③ G型环
 ② 铰链销 60±2
 ④ 辊部
 ① 板簧

行程 Fmax. 16mm (重复使用保证范围)

■合金钢辊型				■树脂辊型			
t	N/mm(kgf/mm)	Type	Catalog No.	t	N/mm(kgf/mm)	Type	Catalog No.
1.4	5.88{0.60}	合金钢辊型	ZORWMS ZORWHS	1.4	5.88{0.60}	树脂辊型	ZORWMP ZORWHP
1.6	8.43{0.86}			1.6	8.43{0.86}		

Order 订货范例 **Catalog No. ZORWMS**

Delivery 交货期 **库存品**

●隔日上海·广州发货 **P.41** (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ●数量≥201时, 请另询交货期。

Example 使用范例

RoHS 10 **SLCES** (托料杆: S45C)
SLCE (托料杆: 铜合金)

① 托料杆 **材质** SLCES S45C
 SLCE 铜合金
 ② 固定座 **材质** FC250

顶料负载P N(kgf)		弹簧负载P1 N(kgf)		螺旋弹簧(颜色) ③	行程 S	Catalog No.	
min.	max.	min.	max.			Type	No.
18.3{1.9}	24.5{2.5}	73{ 7.5}	98{10.0}	SWU17-50(淡蓝色)	20	SLCES SLCE	20U
29.3{3.0}	39.2{4.0}	117{12.0}	157{16.0}	SWR17-50(淡米黄色)			20R
54.9{5.6}	73.5{7.5}	220{22.5}	294{30.0}	SWS17-50(橙色)			20S
16.9{1.7}	24.5{2.5}	67{ 6.9}	98{10.0}	SWU17-50(淡蓝色)	25		25U
27.0{2.8}	39.2{4.0}	108{11.0}	157{16.0}	SWR17-50(淡米黄色)			25R
51.0{5.2}	73.5{7.5}	202{20.6}	294{30.0}	SWS17-50(橙色)			25S

Order 订货范例 **Catalog No. SLCE 20S**

Delivery 交货期 **7天发货** (SLCES) / **11天发货** (SLCE)

●SLCES: 上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。
 ●SLCE: 上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。

Example 使用范例

Alterations 追加加工 **Catalog No. SLCES 20U - HTM** (HTC·HTM) **11天发货** (上海·广州发货)

Alterations	Code	Spec.
	HTC	上表面高频淬火 (仅托料杆) 55HRC~ ⊗SLCE不适用
	HTM	托料杆电镀处理 (无电解镍) ⊗SLCE不适用

负载P [N] vs 行程 S [mm] 负载线图

搬送用部品

铸件金型用
搬送用部品