




●本产品已终止生产，库存售完后即停止销售。

RoHS10



M材质 SPCC

Catalog No.		A	B 指定单位10mm	H 指定单位5mm	K° 角度	COLOR 颜色
Type	T (板厚)					
① SRSTA ② SRSTB ③ SRSTC ④ SRSTD ⑤ SRSTJ ⑥ SRSTK	1.6 2.3 3.2	300	100~300	20~100	30 60	R(Red) Y(Yellow) N(未涂装)
			310~600			
		400	100~300			
			310~600			
		500	100~300			
			310~600			
		600	100~300			
			310~600			
		700	100~300			
			310~600			
		800	100~300			
			310~600			
900	100~300					
	310~600					
1000	100~300					
	310~600					
1100	100~300					
	310~600					

Order 订货范例 Catalog No. - A - B - H - K - COLOR  
SRSTB 1.6 - 300 - 200 - H30 - K60 - Y

Delivery 交货期 12 天发货  
●上海·广州发货  
●数量≥30时，请另询交货期。

■废料滑板铰链条 RoHS10 SRT SRTN (③销未焊接)

M材质 ①SS400 光泽镀锌  
②SPCC  
③SS400  
④SS400

Catalog No.	L
SRT	200
SRTN	300
	400
	500

Order 订货范例 Catalog No. - L  
SRT - 300

Delivery 交货期

- SRT (L=200·300·400)
- 库存品
- 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
- 数量≥101时，请另询交货期。

Example 使用范例

11 天发货  
●上海·广州发货  
●数量≥101时，请另询交货期。

■通用链条 RoHS10 CN3 (链条线径=φ3) CN5 (链条线径=φ5)

M材质 SS400  
S表面处理 光泽镀锌

Catalog No.	L	
Type	No.	单位100mm
CN	3	100~1000
		1100~2000
		100~1000
	5	1100~2000

Order 订货范例 Catalog No. - L  
CN 3 - 300

Delivery 交货期 7 天发货  
●上海·广州发货  
●数量≥101时，请另询交货期。

■链条用接头 RoHS10 JT3 (链条线径φ3用) JT5 (链条线径φ5用)

M材质 SS400  
S表面处理 光泽镀锌

Catalog No.	No.
JT	3
	5

Order 订货范例 Catalog No.  
JT 3

Delivery 交货期 5 天发货  
●上海·广州发货  
●数量≥101时，请另询交货期。