



斜楔直线导轨 RoHS10 **CBGL**

●n为螺栓孔数
●滑动方向

Ⓜ材质 高力黄铜 石墨(镶嵌)

l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	n (螺栓孔数)	Catalog No.	W	L
60	—	20	20	40	2	CBGL	65	100
75		25	50	50				125
100		100						200
—	75	100	25	50	3			250
	100	150						300
125	200							

Order 订货范例 **CBGL 65 - 150**

Delivery 交货期 **库存品**

●隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

U型导板 RoHS10 **DCBG**

●不附带螺钉
●容许尺寸偏差无公差规范, 符合DIN ISO 2768-m的要求。

Ⓜ材质 S45C
Ⓜ硬度 55HRC~ (高频淬火)

螺栓孔数	l ₁	l ₂	l ₃	t ₁	t ₂	t ₃	d ₁	d ₂	d ₃	VDI 代号	Catalog No. Type	W	L	T
2	—	125	100	18	17	8	13.5	20	12	VDI3357-G-701	DCBG	65	150	35
	—	175	150							VDI3357-G-702			200	35
	125	225	200							VDI3357-G-703			250	35
3	—	125	100	28	27	—	—	—	VDI3357-G-704	150			60A	
	—	175	150						VDI3357-G-711	200			60A	
	125	225	200						VDI3357-G-712	250			60A	
3	—	125	100	15	17.5	26	16	—	VDI3357-G-713	DCBG	125	150	60B	
	—	175	150						VDI3357-G-714			200	60B	
	125	225	200						—			250	60B	
3	—	125	100	33	32	—	—	—	—			150	60B	
	—	175	150						—			200	60B	
	125	225	200						—			250	60B	

Order 订货范例 **DCBG 65 - 150 - 35**

Delivery 交货期 **库存品**

●隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)

V导向型 RoHS10 **CBPL**

●n为螺栓孔数
●CBGL和CBPL的组合

Ⓜ材质 S45C
Ⓜ硬度 Ⅲ/Ⅳ部高频淬火 HRC55以上

l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	n (螺栓孔数)	Catalog No.	W	L
60	—	20	20	40	2	CBPL	65	100
75		25	50	50				125
100		100						200
—	75	100	25	50	3			250
	100	150						300
125	200							

Order 订货范例 **CBPL 65 - 150**

Delivery 交货期 **库存品**

●隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

V型导板 RoHS10 **DCBP**

●不附带螺钉
●容许尺寸偏差无公差规范, 符合DIN ISO 2768-m的要求。

Ⓜ材质 高力黄铜 石墨(镶嵌)

螺栓孔数	l ₁	l ₂	l ₃	t ₁	t ₂	t ₃	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	VDI 代号	Catalog No. Type	W	L	T
2	—	125	100	47	20	13.5	20	12	14	—	VDI3357-G-751	DCBP	65	150	44
	—	175	150								VDI3357-G-752			200	44
	125	225	200								VDI3357-G-753			250	44
3	—	125	100	52	—	—	—	—	—	—	VDI3357-G-754			150	47
	—	175	150								—			200	47
	125	225	200								—			250	47
3	—	125	100	15	17.5	26	16	18	—	—	VDI3357-G-761	DCBP	125	150	52
	—	175	150								VDI3357-G-762			200	52
	125	225	200								VDI3357-G-763			250	52
3	—	125	100	57	—	—	—	—	—	—	VDI3357-G-764			150	300
	—	175	150								—			200	300
	125	225	200								—			250	300

Order 订货范例 **DCBP 65 - 150 - 44**

Delivery 交货期 **库存品**

●隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量 ≥ 20 时, 请另询交货期。

请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)