


ダイセット用ボールガイドポストセット ー着脱ポストー
模架用钢球导柱组件
 ー装卸型ー



※组件时仅为规格尺寸。
 订购非规格尺寸零件时，请
 在各零件单上指示追加工
 及订购 (P.947~949)。

◆导柱采用高频淬火，中心无硬度，安装请勿使用硬物敲击。



Catalog No.	构成零件					
	①	②	③	④	⑤	⑥
RBSH	MRP					
RSMH	BRPM		MBSH		STM	
RKSH	BRPK					STK
QB	MRP	LBB		SWP (SWPL)		
QMSH	BRPM		MBJH		STM	
QKSH	BRPK					STK
RB	MRP					
RM	BRPM		MBS		STM	
RK	BRPK					STK
QM	BRPM		MBJ		STM	
QK	BRPK					STK

①MRP (P.947)

①BRPM (P.947)

①BRPK (P.949)

②LBB (P.951)

③MBSH (P.954)

③MBJH (P.954)

④SWP (P.955)

Catalog No. Type	D	L										②LBB		RL	FL 指定单位10mm		
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200			Type	BL
RBSH RSMH RKSH QB QMSH QKSH RB RM RK QM QK	20	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	L (LBB)	50	50	40~190
	22	80	90	100	110	120	50	50	40~140								
	25	80	90	100	110	120	130	60	60	40~150							
	28	100	110	120	130	140	150	160	60	60	40~150						
	32	120	130	140	150	160	60	75	50~150								
	38	140	150	160	170	180	80	75	80~190								
	45	140	150	160	170	180	100	90	80~190								
	50	160	170	180	200	100	90	80~190									
	60	160	170	180	200	120	110	80~190									
										100	90	80~190					
									120	110	80~190						

Order 订货范例
 Catalog No. - L - ② - ④FL
QBSH 45 - 180 - L120 - 150
 订货符号 **QB**SH4518L12-15

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.41
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量≥51时，请另询交货期。

Type	M材质 H硬度 S表面处理
MRP BRPM BRPK	M SUJ2 M S45C (安装盖) H 58HRC~ (高频淬火)
STM	M S45C S 四氧化三铁保护膜(Fe ₃ O ₄)
STK	M S45C S 四氧化三铁保护膜(Fe ₃ O ₄) 附件 CB

Type	M材质 H硬度
LBB	M SUJ2 H 58HRC~
MBSH MBS	M A5056 (铝合金)

Type	M材质
MBJH MBJ	M POM (聚缩醛树脂)
SWP(L)	M SWP-B

MRP · BRPM · BRPK											
D	D ₂	L ₁	L ₂	H	H ₁	H ₂	T	t	M	R	附属螺栓
20		28	15	10	14	7	8.5	5	8×18	2.0	CB 8-25
22	+0.020 +0.015	30	16								
25		35	18								
28	+0.025 +0.020	36	20	12	16	8	10.5	10	10×22	3.5	CB10-30
32		40	23								
38	+0.030 +0.025	49	27								
45		55	32	15	18	10	12.5	12	12×27	4.0	CB12-35
50	+0.035 +0.030	62	35								
60		72	42								

LBB			RL	S	ℓ ₁
d	D ₁	D ₁ T			
26	37		50	0~19	15
28	40	0	60	0~23	20
31	45	-0.007	75	0~30	25
36	50		90	0~37	30
40	55	0	110	0~47	35
48	64	-0.008			
55	74				
60	83	0			
70	95	-0.010			

■导套安装方法
 LBB LOCTITE粘接 LOCTITE No.638 (LOC638)

■高刚性钢球导柱组件
 使用钢球数1.6倍于普通钢球衬套的高刚性钢球衬套(MBSH·MBJH)，
 以低成本实现了接近于滑动导柱的刚性。

模架用
导柱·导套