



配管部品 一継手 コンパクトタイプ用
配管零件
一接头 紧凑型用

最适合充气口为M6的氮气弹簧。

■软管连接用接头

用于连接氮气弹簧和软管。M6连接氮气弹簧，M8连接软管。

RoHS10 LSCN-S-S-M6-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-L-M6-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-T-M6-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-SL-M6-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-ST-M6-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-S-M8-M-U

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 M8侧 6Nm
7/16"-20UNF侧 9Nm

■使用FFC・FFS安装板时的延长用接头

为了防止对FFC・FFS的干涉，使用FFC时，需使用延长用接头。
外螺纹连接氮气弹簧，内螺纹连接软管接头。

RoHS10 LSCN-S-S-M6-F-M6

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

■使用充气口G1/8型的氮气弹簧时的转换接头

对充气口为G1/8的氮气弹簧使用紧凑型用软管时，需使用转换接头。
外螺纹连接氮气弹簧，内螺纹连接软管接头。

RoHS10 LSCN-S-S-G1-F-M6

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 25Nm

■软管延长用接头

用于软管与软管连接时。

RoHS10 LSCN-S-S-M8-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-L-M8-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

■软管分路用接头

软管分路时使用。

RoHS10 LSCN-S-T-M8-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

RoHS10 LSCN-S-X-M8-M-M8

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 6Nm

■插入口M6零件连接用接头

使用插入口为M6型的控制面板或分流器时，请使用LSCN-S-S-M6-M-M8(P.1559)。M8连接软管，M6连接控制面板或分流器。

■插入口G1/8零件连接用接头

使用插入口为G1/8型的控制面板或分流器时需使用。M8连接软管，G1/8连接控制面板或分流器。

RoHS10 LSCN-S-S-M8-M-G1

M材 质 含硫复合易切削钢
S表面处理 镀锌处理
最大紧固扭矩 M8侧6Nm G1/8侧25Nm



Order
订货范例

Catalog No.

LSCN-S-S-M6-M-M8



Delivery
交货期

请通过 **MISUMI** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)