


ダイセット用プレーンガイドポストセット —着脱ポスト—  
**模架用滑动导柱组件**  
 —装卸型—



※组件时仅为规格尺寸。  
 订购非规格尺寸零件时，请  
 在各零件单件上指示追加工  
 及订购 (P.947~949)。




④导柱采用高频淬火，中心无硬度，安装请勿使用硬物敲击。




RoHS10

Catalog No.	构成零件	
	①	②
RD	MRP	LDB
RZ		LDBZ
RF		LFB
RFZ		LFBZ



■导套安装方法

LDB LDBZ LFB LFBZ	LOCTITE 粘接	LOCTITE No.638 (LOC638)
----------------------------	------------	----------------------------



MRP											
D	D2	L1	L2	H	H1	H2	T	M	R	附属螺栓	
20		28	15					5	8	2.0	CB 8-25
22	+0.020 +0.015	30	16	10	14	7	8.5	8	18	3.0	
25		35	18								
28	+0.025	36	20		16	8	10.5	10	10	3.5	CB10-30
32	+0.020	40	23	12					22		
38	+0.030	49	27		18	10	12.5	12	12	4.0	CB12-35
45	+0.025	55	32						27		
50	+0.035	62	35	15					14	4.5	CB14-40
60	+0.030	72	42		20	12	14.5	15	31		

l	d	LDB · LDBZ · LFB · LFBZ	
		D1	
10	20	31	0 -0.007
	22	34	
	25	37	
	28	42	
15	32	46	0 -0.008
	38	54	
	45	62	
	50	70	
60	80	0 -0.010	

Type	M 材质 H 硬度 A 附件
MRP	MSUJ2 H58HRC~ (高频淬火) MS45C (安装盖) A 安装盖用螺栓 CB
LDB	MSUJ2 H58HRC~ A 润滑脂喷嘴 GPA6A
LDBZ	MSUJ2 MoS2 (镶嵌) H58HRC~
LFB	MSUJ2 · 铜合金 H45HRC~ A 润滑脂喷嘴 GPA6A
LFBZ	MSUJ2 · 铜合金 MoS2 (镶嵌) H45HRC~

Catalog No.		L												RD Type	BL	
Type	D	80	90	100	110	120	130	(140)	(150)	(160)	(170)	(180)	(200)	②		
RD RZ RF RFZ	20	80	90	100	110	120	130							L (LDB) ④仅RD型指定	50	
	22	80	90	100	110	120							50		60	
	25	80	90	100	110	120	130						60		80	
	28			100	110	120	130	140	150	160			60		80	
	32					120	130	140	150	160			80		100	
RD RZ	38							140	150	160	170	180	80		100	*120
	45							140	150	160	170	180	*80		100	120
	50									160	170	180	200		100	120
RD	60									160	170	180	200		100	120

④尺寸只限RZ · RD。  
 \*号尺寸只限RZ。



Delivery 交货期

- RD20~45, RZ20~50
  - 库存品 5天发货
  - 隔日上海·广州发货 (P.41) (17:00前订购的库存品可当日发货。)
  - 数量≥51时，请另询交货期。
- RF · RFZ
  - 5天发货
  - 上海·广州发货
  - 数量≥51时，请另询交货期。
- RD50 · 60 · RZ60
  - 8天发货
  - 上海·广州发货
  - 数量≥51时，请另询交货期。

ダイセット用  
ガイドポスト用  
シミュ

模架用  
导柱·导套