

ダイセット用ブレンガイドポストセット - 圧入ポスト -
模架用滑动导柱组件
 - 压入型 -

关联产品
 P.947~949

※组件时仅为规格尺寸。
 订购非规格尺寸零件时，请
 在各零件单件上指示追加工
 及订购 (P.947~949)。



◆导柱采用高频淬火，中心无硬度，安装请勿使用硬物敲击。



RoHS10



Catalog No.	构成零件	
	①	②
PD	MSP	LDB
PZ		LDBZ
PF		LFB
PFZ		LFBZ

■导套安装方法

LDB LDBZ LFB LFBZ	LOCTITE粘接	LOCTITE No.638 (LOC638)
----------------------------	-----------	-------------------------



MSP			
D	A	R	
20		2.0	
22	+0.020 +0.015	4	
25		3.0	
28	+0.025 +0.020	5	3.5
32			
38	+0.030 +0.025	6	4.0
45			
50	+0.035 +0.030	7	4.5
60			

ℓ	d	LDB · LDBZ · LFB · LFBZ	
		D1	
10	20	31	0 -0.007
	22	+0.027 +0.022	
	25	37	
	28	+0.032 +0.027	
15	32	46	0 -0.008
	38	+0.037 +0.032	
	45	+0.040 +0.035	
	50	+0.045 +0.040	
60		80	0 -0.010

Type	材质 硬度 附件
MSP	M SUJ2 H 58HRC~ (高频淬火)
LDB	M SUJ2 H 58HRC~ A 润滑脂喷嘴 GPA6A
LDBZ	M SUJ2 MoS2 (镶嵌) H 58HRC~
LFB	M SUJ2 · 铜合金 H 45HRC~ A 润滑脂喷嘴 GPA6A
LFBZ	M SUJ2 · 铜合金 MoS2 (镶嵌) H 45HRC~

Catalog No.		L														PD Type	BL			
Type	D															②				
PD PZ PF PFZ	20	100	110	120	130	140	150	160	170	180	L (LDB)	◆仅PD型 指定	50							
	22			120	130	140	150	160	170	180			50	60						
	25			120	130	140	150	160	170	180			60	80						
	28				140	150	160	170	180	190			200	60	80					
	32					160	170	180	190	200			220	240	80	100				
PD PZ	38							180	190	200			220	240	260	80	100	*120		
	45							180	190	200			220	240	260	*80	100	120		
	50									200			220	240	260	100	120			
PD	60														200	220	240	260	100	120

◆*尺寸只限PZ。



Delivery 交货期

• PD20~45
 • PZ20~50
 库存品
 隔日上海·广州发货 (P.41)
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量≥51时，请另询交货期。

• PF · PFZ
 5天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

• PD50 · 60
 • PZ60
 8天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

模架用
 导柱·导套