

RoHS 10	LDB (LOCTITE粘接型)
RoHS 10	LFB (铜合金型)
RoHS 10	LDBZ (自润滑型)
RoHS 10	LFBZ (铜合金自润滑型)

请勿对导套进行冷缩配合。与深冷处理同样，残留奥氏体会转变为马氏体并膨胀，导套内、外径均变大，导致无法使用。

Catalog No.		L			
Type	d				
LDB	20	50			
	22	50	60		
	25		60	80	
	28		60	80	
	32		80	100	
	38		80	100	
	45			100	120
	60			100	120

M 材质 SUJ2 H 硬度 58HRC~ A 附件 润滑脂灌嘴 GPA6A

Catalog No.		L			
Type	d				
LFB	20	50			
	22	50	60		
	25		60	80	
	28		60	80	
	32		80	100	

M 材质 SUJ2+铜合金 H 硬度 45HRC~(SUJ2部分) A 附件 润滑脂灌嘴 GPA6A

Catalog No.		L			
Type	d				
LDBZ	20	50			
	22	50	60		
	25		60	80	
	28		60	80	
	32		80	100	
	38		80	100	120
	45		80	100	120
	50			100	120

M 材质 SUJ2 MoS2(镶嵌) H 硬度 58HRC~

Catalog No.		L			
Type	d				
LFBZ	20	50			
	22	50	60		
	25		60	80	
	28		60	80	
	32		80	100	

M 材质 SUJ2+铜合金 MoS2(镶嵌) H 硬度 45HRC~(SUJ2部分)

d	d1	d1 公差		ℓ	A	B	E
		LDB·LFB·LDBZ·LFBZ					
20	31	0 -0.007		4	10	6	10
22	34						
25	37						
28	42						
32	46						
38	54	0 -0.008		5	12	7	L 80→E10 L100→E15
45	62						
50	70						
60	80	0 -0.010		6	15	10	15
60	80						

50规格只限LDBZ。

Order 订货范例 Catalog No. - L
LFBZ 28 - 80

Delivery 交货期
 • LDB 20~45
 • LDBZ 20~50
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量≥51时，请另询交货期。

• LDB 50~60
4 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

• LFB·LFBZ
5 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. - L(LC)
LDB 22 - LC45
3 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。

Alteration	Code	Spec.
	LC	变更全长 仅LDB使用 L/2 ≤ LC < L 指定单位1mm 切断后，可能会影响油槽的数量。

■导套长度加长指定型

LDB (LOCTITE粘接型) RoHS 10

M 材质 SUJ2 H 硬度 58HRC~ A 附件 润滑脂灌嘴 GPA6A

d	d1	ℓ	A	B	E	有效滑动长度 ℓ1	Catalog No.		
							Type	d	
20	31	0 -0.007	4	12	7×7个	10	LDB	20	51~120
22	34							22	61~120
25	37							25	81~120
28	42							28	81~150
32	46							32	101~150
38	54	0 -0.008	5	10×5个	15	100	LDB	38	101~180
45	62							45	121~180
50	70							50	121~200
60	80	0 -0.010	6	10×6个	15	120	LDB	60	121~200
60	80	60						121~200	

切断后剩下1个槽时，进行槽追加加工，使槽数达到2个以上。

Order 订货范例 Catalog No. - LC
LDB 22 - LC100

Delivery 交货期
7 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时，请另询交货期。