



材料导正架加长型  
毛坯 **RoHS10**

**NBBCL** 材质 S45C

①H为R60加工前的尺寸。

Catalog No.		S	L 指定10mm单位	H 指定10mm单位
Type	板厚T			
<b>NBBCL</b>	16	50	200~250	20~60
			260~300	
			310~350	

Order 订货范例  
Catalog No. - S - L - H  
**NBBCL16 - 50 - 300 - 30**

Delivery 交货期  
**7** 天发货  
①上海·广州发货  
②数量≥51时, 请另询交货期。

材料导正架坯料 **RoHS10**

**NBB** (SS400) 材质 NBB SS400  
**NBBC** (S45C) 材质 NBBC S45C

①H为R60加工前的尺寸。

Catalog No.		S 选择	L 指定单位5mm	H 选择
Type	板厚T			
<b>NBB</b>	12	32	65~200	30
	16	50		
<b>NBBC</b>	16	100		40

Order 订货范例  
Catalog No. - S - L - H  
**NBB12 - 75 - 100 - 30**

Delivery 交货期  
**7** 天发货  
①上海·广州发货  
②数量≥51时, 请另询交货期。

材料导正架安装板 **RoHS10**

**TEA** **TEB**  
**TEC** **TEE** **TEL**

材质 SS400

Catalog No.		d
Type	板厚T	
<b>TEA</b>	12	11
<b>TEB</b>	12	13
※ <b>TEC</b>	16	11
		13
<b>TEE</b>	12	11
<b>TEL</b>	16	13

※TEC不适用于d13

Order 订货范例  
Catalog No. - d  
**TEA12 - 13**

Delivery 交货期  
**5** 天发货  
①上海·广州发货  
②数量≥51时, 请另询交货期。

**CSSC**

■构成零件表

No.	名称	数量	材质、备注
①	底座	1	FC250
②	滑块	1	FC250 镶嵌石墨
③	驱动块	1	FC250
④	上挡板	2	SS400 相当
⑤	弹簧挡块	1	SS400 相当
⑥	导销	1	SS400 相当
⑦	矩形弹簧	2	φ30-65
⑧	内六角螺栓	4	M10×25
⑨	止动螺钉	1	M6×10
⑩	定位销	1	φ6×30(m6)
⑪	压块	2	SS400 相当
⑫	面板	1	SS400 相当
⑬	内六角螺栓	4	M10×40
⑭	内六角螺栓	4	M12×35
⑮	定位销	2	φ10×30
⑯	导向垫圈	1	S45C

■弹簧力  
安装时 (141.4N)  
最终时 (685.3N)

Order 订货范例  
Catalog No. (ST)  
**CSSC 50**

Delivery 交货期  
请通过 **MISUMI** 询价。  
(<https://www.misumi.com.cn>)

Alterations 追加加工  
Catalog No. ST - (TF)  
**CSSC 50 - TF**

Alteration	Code	Spec.
变更弹簧	<b>TF</b>	⑦号件变更为东发 TF30-65弹簧。