

パッドガイドブロック
卸料板导向块

パッドガイドブロック
卸料板导向块

PGWN (油槽型) RoHS 10

Y-Y' 截面

材料 S45C
硬度 40~45HRC (高频淬火)
附件

PGWN80	PGWN100
CB10-50 3个	CB12-55 3个
MSTM10-40 2个	MSTM13-50 2个

高频淬火

各角边缘作C0.2~0.5倒角处理。

X-X' 截面


A	B	a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	d4	h1	h2	Catalog No.		H
													Type	A	
80	60	25	50	15	30	45	18	11	9.8	12	30	20	PGWN	80	50 60
															70 80 100
															120
100	70	30	60	20	35	50	20	13	12.8	15	30	25	PGWN	100	60
															70 80 100
															120

Order 订货范例
Catalog No. PGWN 80 - H 50

Delivery 交货期
13 天发货
上海·广州发货
数量>51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
Catalog No. PGWN 80 - H(HC) - (CC) HC55 - CC

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更H尺寸 Hmin.<HC<Hmax. 指定单位1mm *(H-HC)<10时, h1缩短(H-HC), 10≤(H-HC)<20时, h1缩短(H-HC-10)。
	CC	将4处C倒角处理变更为C5。



GBFC (定位精加工·FC250型)
GBSC (定位精加工·S45C型)

●A=50

●A=70·100

材料 GBFC FC250
GBSC S45C
石墨(镶嵌)////部

A1	B	B1	B2	B3	H1	H2	d	d1	d2	M	Catalog No.	A	H
20	50	15	20	-	20	20	11	18	-	-	GBFC GBSC	50	50 60 90
40	70	15	40	35	25	30	13	20	16	M12		70	70 90
60	80	17.5	45	40	30	40	18	26	18	M16		100	70 90 130*

Order 订货范例
Catalog No. GBFC 50 - H 60
GBSC 100 - 90 *H=130仅限GBSC。

Delivery 交货期
请通过 **Misumi** 询价。
(<https://www.misumi.com.cn>)