


トリム・フランジ用吊りカムユニット -V形ガイド-
切边、翻边用悬吊式斜楔组件 -V形导向-
 -MEVTN200-

行程关系图
 P.1291

カム

MEVTN200 ($\theta = 00-70$)



■斜楔行程关系图 P.1291
 ■构成零件表 P.1293

斜楔

斜楔组件

斜楔·相关零件

W	θ	B	C	E	F	H	K	L	U	V	tr	x
200	00	160	80	85	195	90	38	40	55	100	17	83
	10	180	60	90	190	113.8			35			96
	20	190	50	110	170	118.2			15			116
	30	210	30			125.4	10	120	17	127		
	40	230	10	115	165	139.8	30	10	120	17	130	
	50	240	0	145	135	149.7			0	140	16	132
	60					155.1						
	70					179.3		20				142

行程 S	加工力KN (tonf)		弹簧力N (kgf)			总重量 kg	Catalog No.	W	θ	
	标准加工力	极限加工力	初压	下死点前5mm	终压					
28.3	93.2 (9.5)	186.3 (19.0)	630(64.2)	4775(487.0)	5670(578.2)	82.9	MEVTN	200	00	
33.3				4914(501.1)		77.1			10	
30.9			442(45.0)	4387(447.3)	5152(525.4)	77.5			20	
33.5			353(36.0)		4851(494.7)	5645(575.6)			78.4	30
39.0					4974(507.3)				72.8	40
46.7					5080(518.0)				73.0	50
60.0					5204(530.6)				75.3	60
58.5	1104(112.6)	5145(524.6)			5520(562.9)		73.6	70		



Order 订货范例

Catalog No. W - θ
 MEVTN 200 - 20



Delivery 交货期

请通过 Misumi 询价。
 (https://www.misumi.com.cn)



Alterations 追加加工

Catalog No. W - θ - (K·KA)
 MEVTN 200 - 30 - K

请通过 Misumi 询价。
 (https://www.misumi.com.cn)

Alterations	Code	Spec.
	K	追加定位键(3个) (带3个M8×15内六角螺钉) 附属键
	KA	追加台阶型定位键(3个) (带3个M8×15内六角螺钉) 附属键