



ガスプリング用プレート 一横置型  
**氮气弹簧用板**  
 一横置型

RoHS10 FSA

① M材 质 相当于S45C  
 S表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)  
 ② A附件 详细尺寸请参阅下述附属螺栓规格表。

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Catalog No.	适用氮气弹簧						建议螺栓 2个
													GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	
90	54	32	20	9	72	31	22	45	22.5	15	M8	32	350	350	-	150	750	300	CB8-35
95	59	38	20	9	77	34	25	55	27.5	15	M8	38	500	500	-	250	1000	-	CB8-35
100	64	45	20	9	82	37	28	60	30	15	M8	45	750	750	-	500	-	-	CB8-35
130	90	50	30	9	110	50	40	80	40	20	M8	50	1000	1000	1000	750	1800	-	CB8-40
160	115	75	30	11	137	63.5	52.5	105	52.5	20	M10	75	2400	2400	2400	1500	4700	-	CB10-40
195	145	95	30	13.5	170	80	67.5	125	62.5	20	M12	95	4200	4200	4200	3000	7500	-	CB12-45
220	165	120	30	13.5	195	92.5	77.5	148	74	20	M12	120	6600	6600	6600	5000	12000	-	CB12-46
260	200	150	30	13.5	230	110	95	200	100	20	M12	150	9500	9500	-	-	18500	-	CB12-47

RoHS10 FSC FSD

① M材 质 相当于S45C  
 S表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)  
 ② A附件 详细尺寸请参阅下述附属螺栓规格表。  
 FSC不带螺栓。(建议螺栓: CB10-140)

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Catalog No.	适用氮气弹簧						
											GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	
105	80	40	11	80	63	10.5	17	10	30	FSC	63	1500	1500	1500	-	3000	-
68	48	20.9	10	50	32.5	9	15	4	20	FSD	32	350	350	-	150	750	300
74	54	23.9	16	54	38.5	9	15	4	20		38	500	500	-	250	1000	-
80	60	27.5	22	60	45.5	9	15	4	20		45	750	750	-	500	-	-
90	70	30	25	68	50.5	11	18	5	30		50	1000	1000	1000	750	1800	-
108	82	36.5	27	84	63.5	11	18	5	30	63	1500	1500	1500	-	3000	-	
125	94	42	32	100	75.5	13.5	20	5	30	75	2400	2400	2400	1500	4700	-	
140	115	52.5	33	115	95.5	13.5	20	5	30	95	4200	4200	4200	3000	7500	-	
170	140	65	58	145	120.5	13.5	20	7	30	120	6600	6600	6600	5000	12000	-	
200	170	80	68	175	150.5	13.5	20	7	30	150	9500	9500	-	-	18500	-	

■附属螺栓规格表


Catalog No.	A附件		Catalog No.	A附件	
	M	l		M	l
FSA	32	8	30	32	8
	38	8	35	38	8
	45	8	35	45	8
	50	8	45	50	10
	75	10	55	63	10
	95	12	60	75	12
FSD	120	12	80	95	12
	150	12	100	120	12
				150	12
				120	12



Catalog No.  
**FSA32**  
**FSC63**  
**FSD50**



请通过 **MISUMI** 询价。  
 (https://www.misumi.com.cn)



ガスプリング用銘板/補助ガスプリング  
**氮气弹簧用铭牌/辅助防尘圈**

■氮气弹簧用铭牌  
 GKNP

RoHS10

M材 质 A1050P  
 板厚 0.5mm  
 S表面处理 烧结涂装

■特长

- 用于模具的保管・管理。
- 可用油性笔或油性圆珠笔填写。
- 由于是用铝合金制成的,因此也可用磨刀等进行刻印。

■使用注意事项

- 表面涂装材料的耐热温度为150℃。
- 请用四个螺栓CB3-6固定铭牌



Catalog No.  
**GKNP**



请通过 **MISUMI** 询价。  
 (https://www.misumi.com.cn)

GSSW

A=公称行程减小量  
 Cu=公称行程

Catalog No.	Type	订购编号	A	B	φD	适用氮气弹簧						Model
						GSV	GST	GSH	GSK	GSSC	GSU	
32-15		2	4			GSU300						B
32-16		2	4			GSV350 GST350						
38-20		2	4			GSV500 GST500						
45-25		2	4			GSV750 GST750						
50-28		2	5			GSV1000 GSV1200 GST1000 GST1200 GSH1000						
63-36		2.5	5.5			GSV1500 GST1500 GSH1500						
75-45		2.5	5.5			GSV2400 GST2400 GSH2400						
95-60		2.5	5.5			GSV4200 GST4200 GSH4200						
120-75		2.5	5.5			GSV6600 GST6600 GSH6600						
150-90		3	6			GSV9500 GST9500						
150-100		3	6			GSV12000						
195-130		3	6			GSV20000						
32-12		2	4			GSK150					A	
38-15		2	4			GSK250						
45-20		2	4			GSK500						
50-25		2.5	5.5			GSK750						
75-36		2.5	5.5			GSK1500						
95-50		2.5	5.5			GSK3000						
120-65		3	6			GSK5000						
150-80		3	6			GSK7500						
195-95		3	6			GSK10000						
12-6*		2.5	9.5	15		GSU50						
15-7*		2.5	9.5	18		GSU70						
19-8*		2.5	10.5	22		GSU90						
25-12*		2.5	10.5	28		GSU200						
19-11*		2.5	9.5	22		GSV170						
25-15*		2.5	9.5	28		GSV320						




Catalog No.  
**GSSW 32-15**



请通过 **MISUMI** 询价。  
 (https://www.misumi.com.cn)

Model B



Model A

