


◎ CAD資料夾名稱: 52_Sanitary_Vacuum_Tanks									
型式	A	d	D	P.C.D.	L	L1	L2	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type No.								1 pcs	2~3
1S	23	30	95	75	231	121			
SNSGR 1.5S	50.5	35.7	45	115	90	306	55		
2S	64	47.8	60	120	95			196	

◎ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■零件名稱・材質表		
零件號碼	零件名稱	材質
①	法蘭接頭	SUS304
②	玻璃管	Pyrex(耐熱玻璃)
③	襯墊	EPDM
④	雙頭螺栓	SUS304
⑤	螺帽	SUS304
⑥	彈簧墊圈	SUS304
⑦	平墊圈	SUS304

**■特長**  
玻璃管內流體狀態一目了然。




型式		A	B	D	L	H	(參考 耐壓 (MPa))	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type No.							1 pcs	2~5	
1.5S	30	88	66	98	36	1.0			
SNSGT	40	93	80	113	36	0.6			

◎ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■零件名稱・材質表		
零件號碼	零件名稱	材質
①	套環(窗框)	SUS304
②	窗口	TEMPAX®(耐熱玻璃)
③	襯墊	EPDM
④	夾具	SCS13A
⑤	套環(鉗接)	SUS304
⑥	墊圈	EPDM

**■特長**  
可以確認桶槽等的內容物。  
◎ 絕對不可用於加壓用途。



型式		壓力範圍 (MPa)	A	B	d	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type No.						1~2 pcs	3~5
1S	0.25	50.5	43.5	—			
SNPRG 1.5S	0.4	34					
2S	0.6	64	56.5	47			
	1.0						

◎ 精密度: ±1.6%FS

◎ 超過表中最大數量時請至WOS確認。



■零件名稱・材質表		
零件號碼	零件名稱	材質
①	隔膜部套環	SUS316
②	隔膜部膜	SUS316
③	指示部 本體	SUS304
—	隔膜部封入液	食品用矽油

型式		D <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	H	孔 徑	孔 數	最大流量 0.2MPa 時	可洗淨桶 槽徑	NT\$ 基準單價	NT\$ 折扣單價
Type No.									1 pcs	2~3		
15A	27.2	22.2	40	51	66	1.2	22	56ℓ/min	φ 700			
SNSHB 1S	34	26	60	71	86	1.5	50	102ℓ/min	φ 1300			
1.5S	48.6	38.6	100	113	128	2	60	139ℓ/min	φ 1800			

◎ 可以洗淨的桶槽徑是在0.2MPa下,以桶槽徑×π×25ℓ/min計算  
◎ 超過表中最大數量時請至WOS確認。



Example  
使用範例




◎ 1S無d部。

Type M材質 表面加工 A附屬品 連接使用壓力

Type	M材質	表面加工	A附屬品	連接使用壓力
SNSHB	SUS316L	外面: #320研磨加工	固定銷	0.2MPa

◎ 可以洗淨的桶槽徑是在0.2MPa下,以桶槽徑×π×25ℓ/min計算  
◎ 超過表中最大數量時請至WOS確認。

■選定灑水球



Order 訂購範例 Type 型式 - 壓力範圍 Delivery 出貨日 WEB WOS NT\$ 價格 WOS

SNSGR1S SNSRG 1.5S SNHB1S

— 1.0

## ■特長

- 適合貯藏・混合液體(粉體)的開放桶槽。可供選擇之有效容量為2.0~45.8ℓ。
- 選擇內徑並指定希望的深度後,會自動算出容量(詳情請參照下述指定深度的設計方式)。
- 液體出口按照不同用途,共有3種形狀2處(詳情請參照下述液體出口的形狀選擇)以及2種蓋子可以選擇。
- 腳的鉗接高度為指定單位10mm,可以調整桶槽本體的位置。

## ■商品概要

- ①有效容量: 2.0~45.8ℓ
- ②材質: SUS304
- ③加工方式: 內外皆拋光研磨 研磨等級 #320(\*註)  
(\*註) 拋光研磨等級: a) #240...簡易拋光研磨, 不在意光澤時的加工方式。  
b) #320...一般拋光研磨。為本公司採用的拋光研磨。

## ■使用條件


- ①使用壓力(大氣壓) ②SUS304耐藥性(詳情請參照下述<表1>)
- ③密閉蓋用墊圈(物理性質・耐藥性請參照P.419) (耐油性・耐溶劑性請參照下述<表2>) 使用前請確認上述①~③。

<表1>不鏽鋼耐藥性一覽表

○:不會腐蝕 △:輕微腐蝕 ✗:嚴重腐蝕

藥液	SUS304	藥液	SUS304
酒精	○	重碳酸蘇打	○
醚	○	乳酸(5%沸騰)	△
濃氨水	○	乳酸(10%沸騰)	✗
丁酸	○	硫酸(5%)	△
食鹽(乾燥)	○	二酯系潤滑油	○
醋	○	氯化鐵(潮濕)	✗
稀硝酸	○	氯水	✗
濃硝酸	✗	鹽酸	✗
無水醋酸	○	氯化鐵	✗
無水醋酸(沸騰)	✗	溴	✗

◎ 上述<表1>、<表2>為一般參考資料。依使用條件、使用環境不同而會有變化。



<表2>密閉蓋用墊片 耐油性・耐溶劑性一覽表

○:良 □:可 △:劣 ✗:不可

藥液	矽膠	藥液	矽膠
汽油、輕油	△	三氯乙烯	✗
苯、甲苯	✗	甲基醇	○
動植物油	□	甲基乙基酮	✗
食鹽(乾燥)	○	乙酸乙酯	✗
醋	△	氯化鐵	✗

No. 品名 材質 個數

① 側板 SUS304 1

② 底板 SUS304 1

③ 把手 SUS304 2

④ 標準蓋 SUS304 1

⑤ 密閉蓋 SUS304 1

⑥ 密閉蓋用墊圈 矽膠 1

⑦ 夾具 SUS304 3

⑧ 伸縮管 SUS304 1

⑨ 鐵氟龍管 SUS316 1

⑩ 鐵氟龍接頭 SUS304 1

⑪ 鐵氟龍用L套接型 SUS316 1

⑫ 鐵氟龍接頭 SUS304 1

⑬ 鐵氟龍用L套接型 SUS316 1

⑭ 鐵氟龍管 SUS316 1

⑮ 鐵氟龍接頭 SUS304 1

⑯ 鐵氟龍用L套接型 SUS316 1

⑰ 鐵氟龍管 SUS316 1

⑱ 鐵氟龍接頭 SUS304 1

⑲ 鐵氟龍用L套接型 SUS316 1

⑳ 鐵氟龍管 SUS316 1

⑳ 鐵氟龍接頭 SUS304 1

⑳ 鐵氟龍用L套接型 SUS316 1